



Godrone in PM, BR 15°, Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura: 21,5X5/0,6mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 290271 21,5X5/0,6 |
| GTIN | 4030741236860 |
| Classe articolo | 29I |

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato.

Nota:

- **Dim. 21,5×5×8 adatta per gli utensili Quick.**
- **Altre dimensioni disponibili su richiesta.**

Ø foro godrone d₂: 8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ø foro godrone d ₂ | 8 mm |
| Esecuzione zigrinata | BR 15° |
| per norma | DIN 82 |
| Materiale da taglio | PM |
| Tipo di prodotto | Godrone |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 160 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 110 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 110 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 85 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | M |
| CuZn | idoneo | 120 m/min | N |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatta | | |
| a umido min. | limitatamente adatta | | |