



**Godrone in PM, GV 30°, Ø d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura:
20X8/0,6mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290199 20X8/0,6
GTIN	4030741316791
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Foro godrone d ₂	6 mm
Ø Godrone d ₁	20 mm
Passo dentatura	0,6
Larghezza godrone b	8 mm
Esecuzione zigrinata	GV 30°
Per norma	DIN 82
Materiale da taglio	PM

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		