



**Godrone in PM, GV 30°, Ø d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura:
10X4/0,5 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290199 10X4/0,5
GTIN	4030741350276
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ø foro godrone d₂: 4 mm

Descrizione tecnica

Passo dentatura	0,5
Larghezza godrone b	4 mm
Ø godrone d ₁	10 mm
Ø foro godrone d ₂	4 mm
Esecuzione zigrinata	GV 30°
per norma	DIN 82

Materiale da taglio	PM
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		