



Godrone in PM, BR 30°, Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura: 21,5X5/0,6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290281 21,5X5/0,6
GTIN	4030741236921
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato.

Nota:

- **Dim. 21,5×5×8 adatta per gli utensili Quick.**
- **Altre dimensioni disponibili su richiesta.**

Ø foro godrone d₂: 8 mm

Descrizione tecnica

Ø foro godrone d ₂	8 mm
Esecuzione zigrinata	BR 30°
per norma	DIN 82
Materiale da taglio	PM
Tipo di prodotto	Godrone

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	160 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	110 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
CuZn	idoneo	120 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		