

Garant**Boccola di serraggio a eccentrico, Ø d H5: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236679 8
GTIN	4045197768957
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Range di regolazione di $\varnothing \pm 0,5$ mm.

In abbinamento con utensile a raddrizzafori (n. art. 236677) range di regolazione di -0,3 / +0,5 mm rispetto al \varnothing nominale.

Uso:

Utensile per alesare abbinato al raddrizzafori. Attacco su mandrini con attacco Weldon di \varnothing 25; 32 e 40 mm secondo DIN 1835 B.

Nota:

La regolazione precisa del diametro viene eseguita al presetting mediante rotazione dell'utensile raddrizza foro.

Descrizione tecnica

\varnothing d	8 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	62 mm
Tolleranza \varnothing esterno	H5
\varnothing D_1	29 mm
\varnothing D	25 mm
L_1	57 mm
Tipo di prodotto	Bussola serraggio

