

**Garant**
**Boccola di serraggio a eccentrico, Ø d H5: 25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236679 25
GTIN	4045197769107
Classe articolo	21P

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Range di regolazione di  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

In abbinamento con utensile a raddrizzafori (n. art. 236677) range di regolazione di  $-0,3 / +0,5$  mm rispetto al  $\varnothing$  nominale.

**Uso:**

Utensile per alesare abbinato al raddrizzafori. Attacco su mandrini con attacco Weldon di  $\varnothing 25$ ; 32 e 40 mm secondo DIN 1835 B.

**Nota:**

La regolazione precisa del diametro viene eseguita al presetting mediante rotazione dell'utensile raddrizza foro.

**Descrizione tecnica**

$\varnothing D$	40 mm
$\varnothing D_1$	44 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	76 mm
Tolleranza $\varnothing$ esterno	H5
$\varnothing d$	25 mm
$L_1$	71 mm
Tipo di prodotto	Bussola serraggio

