

Garant**Barra per filettare, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 45/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Classe articolo	21W

Descrizione

Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.

Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 2
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	29 mm
Spostamento centrale L_3	16,1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Misura inserto	16 mm
Vite per sottoplacchetta	279824 1
Sottoplacchetta da 1,5°	272620 1,5
Ø Codolo D_s	25 mm
Larghezza del collo L_4	24,6 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

