

Testina, destra, Sistema / Misura inserto: QC/11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261321 QC/11
GTIN	4251414902947
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Codice ISO testina: SVUCR/L 11

Inserto adatto: VC.. 1103..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento dal centro: 16 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	20 mm
Misura inserto	11 mm
Sistema	QC
Spostamento dal centro	16 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCR/L 11
Corpi base adatti	264900 – 264908
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø di preforatura minimo D_{min}	26 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	269413
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8