

## Corpo base delle barre alesatrici Acciaio DM, 5×D, Sistema / Ø Codolo: DM/40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Classe articolo	29E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

#### Nota:

$D_{min.} = \text{Ø codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 328 mm

Vite di montaggio: 269025 1

### Descrizione tecnica

Ø Gambo	40 mm
Sistema	DM
Vite di montaggio	269025 1
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	328 mm
Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Profondità interna fino a	5×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

---

## Accessori

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500

---