

Testina, sinistra, Sistema / Misura inserto: DM/12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DCLNR/L

Inserto adatto: CN.. 1204..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259033 2
Testina intercambiabile con codice ISO	DCLNR/L
Lunghezza complessiva	35 mm
Corpi base adatti	264910 – 264922
Ø di preforatura minimo D_{min}	48 mm
Sistema	DM
Insero adatto	CN.. 1204..
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Spostamento dal centro	27 mm
Staffa, vite, o-ring	259036 3
Misura inserto	12 mm
Serie	Testina portainsero con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Unità staffe	259505
Sottoplacchetta	259224
Vite per sottoplacchetta	259612
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500