

Testina portainsero, sinistro, Sistema / Misura inserto: DM/16**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10 x diametro**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DVUNR/L

Inserto adatto: VNMG 1604..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 50 mm

Spostamento dal centro: 29 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	259027 3
Inserto adatto	VNMG 1604..
Spostamento dal centro	29 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	DVUNR/L
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva	35 mm
Sistema	DM
Ø di preforatura minimo D_{min}	50 mm
Corpi base adatti	264910 – 264922
Sottoplacchetta	259033 5
Staffa, vite, o-ring	259036 7
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Vite per sottoplacchetta	259613
Sottoplacchetta	259227
Unità staffe	259509
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500