

Corpo base delle barre alesatrici Acciaio DM, 5×D, Sistema / Ø Codolo: DM/50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{min.} = \text{Ø codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 418 mm

Spostamento centrale H corpo base: 5 mm

Vite di montaggio: 269025 1

Descrizione tecnica

Ø Gambo	50 mm
Spostamento centrale H corpo base	5 mm
Sistema	DM
Vite di montaggio	269025 1
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	418 mm
Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Profondità interna fino a	5×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm

674242 2