

Corpo base delle barre alesatrici Acciaio DM, 5×D, Sistema / Ø Codolo: DM/60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 508 mm

Spostamento centrale H corpo base: 10 mm

Vite di montaggio: 269025 1

Descrizione tecnica

Spostamento centrale H corpo base	10 mm
Ø Gambo	60 mm
Sistema	DM
Vite di montaggio	269025 1
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	508 mm
Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Profondità interna fino a	5×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

Accessori

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm

674242 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500