

**Testina, sinistra, Sistema / Misura inserto: QC/11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

**Uso:**

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Codice ISO testina: SVUCR/L 11

Inserto adatto: VC.. 1103..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 26 mm

Spostamento dal centro: 16 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva	20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCR/L 11
Spostamento dal centro	16 mm
Corpi base adatti	264900 – 264908
Inserto adatto	VC.. 1103..
Sistema	QC
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	26 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500