

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: QC/11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260916 QC/11
GTIN	4251414902725
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Codice ISO testina: STUCR/L 11

Inserto adatto: TC.. 1102..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 24 mm

Spostamento dal centro: 13 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

Descrizione tecnica

Corpi base adatti	264900 – 264908
Lunghezza complessiva	20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR/L 11
Vite inserto	269022 4
Spostamento dal centro	13 mm
Sistema	QC
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø di preforatura minimo D_{min}	24 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Accessori

Vite di serraggio	269407
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500