

Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 8xD, Sistema / Ø Codolo: DM/40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min} = \varnothing$ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Sistema: DM

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 448 mm

Campo non serrabile S: 182,9 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 160 mm

Vite di montaggio: 269025 1

Descrizione tecnica

Ø gambo	40 mm
Sistema	DM
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	448 mm
Campo non serrabile S	182,9 mm

Lunghezza di serraggio consigliata	160 mm
Vite di montaggio	269025 1
Profondità interna fino a	8×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Lama per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500