

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: QC/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 × diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähditys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Codice ISO testina: STUCR/L 16

Inserto adatto: TC.. 16T3..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo D_{min} : 26 mm

Spostamento dal centro: 15 mm

Lunghezza complessiva: 21 mm

Descrizione tecnica

Spostamento dal centro	15 mm
Corpi base adatti	264900 – 264908
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR/L 16
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva	21 mm
Vite inserto	269023 2
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Ø di preforatura minimo D_{min}	26 mm
Sistema	QC
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Accessori

Vite di serraggio	269432
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500