

Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 8xD, Sistema / Ø Codolo: DM/50



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 264920 DM/50 |
| GTIN | 4251414902169 |
| Classe articolo | 29E |

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min} = \varnothing$ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Sistema: DM

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 568 mm

Spostamento centrale H corpo base: 5 mm

Campo non serrabile S: 215,9 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 200 mm

Vite di montaggio: 269025 1

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--------|
| Lunghezza di serraggio consigliata | 200 mm |
| Spostamento centrale H corpo base | 5 mm |
| Sistema | DM |
| Ø gambo | 50 mm |

| | |
|---|-----------|
| Campo non serrabile S | 215,9 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 568 mm |
| Vite di montaggio | 269025 1 |
| Profondità interna fino a | 8×D |
| Oscillazione | evaporato |
| Passaggio interno per LR | sì |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Lama per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm | 674242 2 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m | 659906 500 |