

Corpo base delle barre alesatrici Acciaio QC, 5×D, Sistema / Ø Codolo: QC/25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{min.} = \text{Ø codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 205 mm

Spostamento centrale H corpo base: 2,5 mm

Vite di montaggio: 269025 2

Descrizione tecnica

Ø Gambo	25 mm
Sistema	QC
Spostamento centrale H corpo base	2,5 mm
Vite di montaggio	269025 2
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Lunghezza complessiva L	205 mm
Testine intercambiabili adatte	264834; 264835
Profondità interna fino a	5×D
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm

674242 2