

Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 14×D, Sistema / Ø Codolo: QC/20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.
Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min} = \varnothing$ codolo $1/2 + H$ + spostamento centrale della testina

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Sistema: QC

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 340 mm

Campo non serrabile S: 136,5 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 80 mm

Vite di montaggio: 269025 2

Descrizione tecnica

Sistema	QC
Ø gambo	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	340 mm
Campo non serrabile S	136,5 mm

Lunghezza di serraggio consigliata	80 mm
Vite di montaggio	269025 2
Profondità interna fino a	14×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2