

Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 8xD, Sistema / Ø Codolo: QC/25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264902 QC/25
GTIN	4251414902312
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min} = \varnothing$ codolo $1/2 + H +$ spostamento centrale della testina

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Sistema: QC

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 280 mm

Spostamento centrale H corpo base: 2,5 mm

Campo non serrabile S: 161,9 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 100 mm

Vite di montaggio: 269025 2

Descrizione tecnica

Lunghezza di serraggio consigliata	100 mm
Sistema	QC
Spostamento centrale H corpo base	2,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	280 mm

Campo non serrabile S	161,9 mm
Ø gambo	25 mm
Vite di montaggio	269025 2
Profondità interna fino a	8×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2