

**Testina per barre antivibranti, destro, Sistema / Misura inserto: DM/08****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

**Uso:**

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10 x diametro**

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Testina intercambiabile con codice ISO: DWLNR/L 08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	WN.. 0804..
Testina intercambiabile con codice ISO	DWLNR/L 08
Misura inserto	8 mm

Lunghezza complessiva	35 mm
Ø di preforatura minimo $D_{\min}$	48 mm
Sistema	DM
Staffa, vite, o-ring	259036 5
Sottopiacchetta	259033 6
Spostamento dal centro	27 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 4
Corpi base adatti	264910 – 264922
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Sottopiacchetta	259228
Vite per sottopiacchetta	259614
Unità staffe	259507
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10