

Testina per barre antivibranti, sinistro, Sistema / Misura inserto: DM/08



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10 x diametro**

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Testina intercambiabile con codice ISO: DWLNR/L 08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0804..
Lunghezza complessiva	35 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	48 mm

Misura inserto	8 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 4
Corpi base adatti	264910 – 264922
Staffa, vite, o-ring	259036 1
Spostamento dal centro	27 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	DWLNLR/L 08
Sottoplacchetta	259033 6
Sistema	DM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Unità staffe	259502
Sottoplacchetta	259228
Vite per sottoplacchetta	259614
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10