

Testina, destro, Sistema / Misura inserto: DM/15**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DDUNR/L 15

Inserto adatto: DNMG 1506..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Descrizione tecnica

Spostamento dal centro	27 mm
Corpi base adatti	264910 – 264922
Staffa, vite, o-ring	259036 4
Sistema	DM
Insero adatto	DNMG 1506..
Lunghezza complessiva	35 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	48 mm
Misura inserto	15 mm
Sottopiacchetta	259033 3
Testina intercambiabile con codice ISO	DDUNR/L 15
Vite per sottopiacchetta	259027 2
Serie	Testina portainsero con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Unità staffe	259506
Sottopiacchetta	259225
Vite per sottopiacchetta	259612
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10