

**Testina, sinistro, Sistema / Misura inserto: DM/15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

**Uso:**

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: DDUNR/L 15

Inserto adatto: DNMG 1506..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 48 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

**Descrizione tecnica**

Sistema	DM
Inserto adatto	DNMG 1506..
Lunghezza complessiva	35 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	48 mm
Spostamento dal centro	27 mm
Corpi base adatti	264910 – 264922
Sottoplacchetta	259033 3
Testina intercambiabile con codice ISO	DDUNR/L 15
Staffa, vite, o-ring	259036 4
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Misura inserto	15 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Vite per sottoplacchetta	259612
Unità staffe	259506
Sottoplacchetta	259225
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500