

**Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: QC/09****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Classe articolo	29D

**Descrizione****Esecuzione:**

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

**Uso:**

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Codice ISO testina: SCLCR/L 09

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 24 mm

Spostamento dal centro: 13 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	09 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza complessiva	20 mm
Vite inserto	269023 2
Sistema	QC
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	24 mm
Spostamento dal centro	13 mm
Corpi base adatti	264900 – 264908
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR/L 09
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Vite di serraggio	269407
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500