

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistro, Sistema / Misura inserto: DM/12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260009 DM/12
GTIN	4251414902428
Classe articolo	29D

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Codice ISO testina: SCLCR/L 12

Inserto adatto: CC.. 1204..

Corpi base adatti: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo D_{min} : 49 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 32 mm

Descrizione tecnica

Corpi base adatti	264910 – 264922
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR/L 12
Lunghezza complessiva	32 mm
Sistema	DM
Misura inserto	12 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Vite inserto	269022 3
Ø di preforatura minimo D_{min}	49 mm
Spostamento dal centro	27 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

Accessori

Vite di serraggio	269406
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15