

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 16 mm,
Filettatura M × L: M8X95****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301362 M8X95
GTIN	4045197770837
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	12,8 mm
Ø Foro D ₁	8,5 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	95 mm
Filettatura M	M8
Ø Codolo d	16 mm
Lunghezza utile L ₁	40 mm
Adattatore	Ø d = 16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

