

**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 16 mm,  
Filettatura M × L: M8X175****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301362 M8X175
GTIN	4045197770851
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo d	16 mm
Filettatura M	M8
Ø Esterno D	12,8 mm
Ø Foro D <sub>1</sub>	8,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	175 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	120 mm
Adattatore	Ø d = 16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

