

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 25 mm,
Filettatura M × L: M12X216****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301366 M12X216
GTIN	4045197770912
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	216 mm
Filettatura M	M12
Ø Foro D_1	12,5 mm
Ø Esterno D	23 mm
Ø Codolo d	25 mm
Lunghezza utile L_1	160 mm
Adattatore	Ø d = 25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

