


**Garant****Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365035 100
GTIN	4045197770684
Classe articolo	31S

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.**
- **Il bloccaggio rapido nell'area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull'intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.**

**Uso:**

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

**Materiale:**

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

**Precisione:**

Entro **0,10 mm.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza corpo base B	174 mm
Lunghezza corpo base a	286 mm

Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM blu
Altezza ganasce C	32 mm
Distanza delle scanalature	141 mm
Larghezza delle scanalature	17 mm
Altezza complessiva c	82 mm
Peso	11,7 kg
Larghezza ganasce A	100 mm
Lunghezza complessiva massima L <sub>4</sub>	474 mm
Campo di serraggio b	143 mm
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

## Accessori

Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a serraggio rapido e per trapani Per modello 100	365036 100
Battuta Modello 1	365028 1
Guida per n. art. 365023	365025
Asta filettata di ricambio per morsa a mano per trapani Per modello 100	365037 100