


Garant**Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 120mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365035 120
GTIN	4045197770691
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.**
- **Il bloccaggio rapido nell'area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull'intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.**

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

Precisione:

Entro **0,10 mm**.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva c	90 mm
Campo di serraggio b	173 mm

Altezza ganasce C	40 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM grigia
Lunghezza complessiva massima L ₄	556 mm
Distanza delle scanalature	160 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Lunghezza corpo base a	340 mm
Peso	18 kg
Larghezza delle scanalature	17 mm
Larghezza corpo base B	193 mm
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Accessori

Battuta Modello 2	365028 2
Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a serraggio rapido e per trapani Per modello 120	365036 120
Guida per n. art. 365023	365025
Asta filettata di ricambio per morse a mano per trapani Per modello 120	365037 120