


**Calibro di profondità digitale, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418742 300
GTIN	4045197771209
Classe articolo	42A

Descrizione**Esecuzione:**

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	A1
Sezione trasversale del corsoio	16x4 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385

Risoluzione	mm / Pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497100 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Vite per base per asta di profondità	412230
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497100 D1
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2