

**Garant****Inserto per tornitura Finitura, HB7310, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273716 2
GTIN	4045197771353
Classe articolo	21L

**Descrizione tecnica**

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	2 mm
Avanzamento f	0,04 - 0,14 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7310
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		