

Garant**Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER, Per ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309617 16
GTIN	4045197771742
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Superficie con rivestimento scorrevole, su cuscinetti a sfere. Coefficiente attrito ridotto, forze di serraggio elevate. **Con esagono SW 25.**

Per:

Mandrini portapinza ER di precisione HiRunER n. art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessori speciali:

Chiave a settore n. art. 628400, oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	33,5 mm
Coppia di serraggio massimo	54 Nm

Per ER	16 mm
Filettatura	M24×1
Lunghezza complessiva L	20,6 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera