

**Garant****Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER, Per ER: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309617 40
GTIN	4045197771773
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Superficie con rivestimento scorrevole, su cuscinetti a sfere. Coefficiente attrito ridotto, forze di serraggio elevate. **Con scanalature.**

**Per:**

Mandrini portapinza ER di precisione HiRunER n. art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Accessori speciali:**

Chiave a settore n. art. 628400, oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

**Nota:**

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	61,9 mm
Coppia di serraggio massimo	169 Nm

Filettatura	M52×1
Lunghezza complessiva L	29 mm
Per ER	40 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Ghiera