

**Garant**

**Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2525M16
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	16 mm
Sottoplacchetta	259031 35
Staffa, vite, molla	259035 6
Inserto adatto	CN.. 1606..
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 11
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite per sottoplacchetta Modello 11	259025 11
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600