

**Garant**

**Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 3232P16
Misura inserto	16 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 11
Inserto adatto	CN.. 1606..
Sottoplacchetta	259031 35
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Staffa, vite, molla	259035 6
Dimensione codolo	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite per sottoplacchetta Modello 11	259025 11
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600