

Garant

Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	19 mm
Sottopiacchetta	259031 36
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 3232P19
Inserto adatto	CN.. 1906..
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Dimensione codolo	32 mm
Staffa, vite, molla	259035 7
Lunghezza complessiva L	170 mm
Vite per sottopiacchetta	259025 12
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta 10 pezzi Modello 2	259026 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500