

Garant

Portainseri con doppio bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250017 25/16 |
| GTIN | 4045197771971 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Misura inserto | 16 mm |
| Sottoplacchetta | 259031 35 |
| Codice ISO portautensile | DCLNR/L 2525M16 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 32 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Inserto adatto | CN.. 1606.. |
| Vite per sottoplacchetta | 259025 11 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 36 mm |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Staffa, vite, molla | 259035 6 |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |

Scheda tecnica

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Sottoplacchetta Modello 35 | 259031 35 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm | 659906 1600 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 11 | 259025 11 |
| Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm | 659874 50 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm | 659957 1600 |