

Garant

**Portainseri con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 6
Set spine elastiche	259047 4
Leva	259015 12
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2525M16
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Dimensione codolo	25 mm
Sottoplacchetta	259031 35
Inserto adatto	CN.. 1606..
Ampiezza funzionale L ₄	22 mm
Vite per leva	259018 11
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 12	259015 12
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4