

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/19mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PCBNR/L 3232P19
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm
Misura inserto	19 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	27 mm
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Set di molle	259044 7
Vite per leva	259018 13
Leva	259015 13
Inserto adatto	CN.. 1906..
Set spine elastiche	259047 5
Sottopiacchetta	259031 36
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Vite per leva Modello 13	259018 13
Leva Modello 13	259015 13