

**Portainseri con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 35
Lunghezza complessiva L	150 mm
Leva	259015 12
Set spine elastiche	259047 4
Ampiezza funzionale L ₄	22 mm
Vite per leva	259018 11
Set di molle	259044 6
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	CN.. 1606..
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2525M16
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Vite per leva Modello 11	259018 11
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35