

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/16mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250025 25/16  |
| GTIN            | 4045197772190 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Lunghezza complessiva L                | 150 mm          |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 33 mm           |
| Sottopiacchetta                        | 259031 35       |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 32 mm           |
| Vite per leva                          | 259018 11       |
| Set di molle                           | 259044 6        |
| Leva                                   | 259015 12       |
| Dimensione codolo                      | 25 mm           |
| Codice ISO portautensile               | PCSNR/L 2525M16 |
| Set spine elastiche                    | 259047 4        |
| Misura inserto                         | 16 mm           |
| Inserto adatto                         | CN.. 1606..     |
| Norma                                  | Norma interna   |
| Tipo di impiego                        | sinistro        |
| Passaggio interno per LR               | no              |

## Scheda tecnica

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 45 grado                              |
| Applicazione                   | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                   | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto               | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

### Accessori

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Sottoplacchetta Modello 35                | 259031 35 |
| Leva Modello 12                           | 259015 12 |
| Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4 | 259047 4  |
| Vite per leva Modello 11                  | 259018 11 |
| Set di molle 10 pezzi Modello 6           | 259044 6  |