

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	32 mm
Leva	259015 12
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Set di molle	259044 6
Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 3232P16
Vite per leva	259018 11
Lunghezza complessiva L	170 mm
Set spine elastiche	259047 4
Sottopiacchetta	259031 35
Inserto adatto	CN.. 1606..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Vite per leva Modello 11	259018 11