

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/19mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250025 32/19  |
| GTIN            | 4045197772312 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|  |                 |
|--|-----------------|
| Leva                                   | 259015 13       |
| Lunghezza complessiva L                | 170 mm          |
| Codice ISO portautensile               | PCSNR/L 3232P19 |
| Misura inserto                         | 19 mm           |
| Inserto adatto                         | CN.. 1906..     |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 40 mm           |
| Set spine elastiche                    | 259047 5        |
| Sottoplacchetta                        | 259031 36       |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 40 mm           |
| Dimensione codolo                      | 32 mm           |
| Vite per leva                          | 259018 13       |
| Set di molle                           | 259044 7        |
| Norma                                  | Norma interna   |
| Tipo di impiego                        | sinistro        |
| Passaggio interno per LR               | no              |

## Scheda tecnica

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Angolo di regolazione κ | 45 grado                              |
| Applicazione            | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione            | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto        | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

### Accessori

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Sottoplacchetta Modello 36      | 259031 36 |
| Vite per leva Modello 13        | 259018 13 |
| Leva Modello 13                 | 259015 13 |
| Set di molle 10 pezzi Modello 7 | 259044 7  |