

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 50/19mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	48 mm
Misura inserto	19 mm
Leva	259015 13
Lunghezza complessiva L	350 mm
Set spine elastiche	259047 5
Ø Preforatura minimo D _{min}	63 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Set di molle	259044 7
Codice ISO portautensile	A50U PCLNR/L19
Spostamento centrale L ₃	35 mm
Sottoplacchetta	259031 36
Vite per leva	259018 13
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottopiacchetta Modello 36	259031 36
Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Vite per leva Modello 13	259018 13
Leva Modello 13	259015 13
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500