

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
8/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	10 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 22
Misura inserto	6 mm
Dimensione codolo	8 mm
Codice ISO portautensile	SCRCL/L 0808D06
Ampiezza funzionale L ₄	9 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Tipo di prodotto Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500