

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
10/06mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	10 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	11 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	10 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Codice ISO portautensile	SCRCR/L 1010E06
Misura inserto	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500