

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/09mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260004 12/09 |
| GTIN | 4045197772497 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Lunghezza della testina L ₁ | 15 mm |
| Dimensione codolo | 12 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 8 |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Inserto adatto | CC.. 09T3.. |
| Misura inserto | 9 mm |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 13 mm |
| Codice ISO portautensile | SCRRCR/L 1212F09 |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 75 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500